

Instructions pour la commande

Schéma 1
Lire le numéro de la boîte à l'intérieur du fond (ex.: 164 414). D'après la liste de fournitures B1 + B2 ajouter le numéro de la fourniture (ex.: X1313), compléter si besoin avec le couleur.
(Toutes les boîtes dont le "no." est en gras ont à l'intérieur pouvant être identifiées d'après les colonnes "annexes au schéma 1.")

Schéma 2
Le numéro du modèle est à lire à l'extérieur du fond (ex.: Mod. 414-1120.003) et compléter avec la désignation de la fourniture (sans la couleur).
(Pour toutes les boîtes ne possédant pas encore le numéro du modèle à l'extérieur, suivre le schéma 1.)

Remarque générale

Le plupart des fonds 100 % (étanches) comportent entre autres de 2 à 4 numéros de chiffres. Il s'agit de numéros de brevets ne pouvant servir à la commande de fournitures.

Instructions for ordering

Schema 1
Case number can be found inside the back of the case (e.g. 164 414) Part (e.g. X1313) can be found from spare parts lists B1 + B2. State colour where necessary.
(All case still without engraved numbers on the inside of the case back can be identified by column 3, then use Schema 1.)

Schema 2
Case number can be found on the outside of the case (e.g. Mod. 414-1120.003). To complete state name of the part (colour not necessary).
(All cases still without the reference number on the outside should be treated as under Schema No. 1.)

General Instructions

On the back of most 100 % waterproof cases are, amongst other writing 2 or 4 six-figure numbers engraved. These are patent numbers and cannot be used as order numbers.

Instructions zum Bestellen

Schéma 1
Gehäuse-Nr. im Boden innen ablesen (z.B. 164 414). Auf den Bestellteilelisten B1 + B2 Bestellnummer ermitteln (z.B. X1313) und wo notwendig mit Farbbeleg ergänzen.
(Alle Gehäuse mit innen noch ungravieren Böden können nach den Kolonnen 3 identifiziert werden, anschließend Schema 1 verwenden.)

Schéma 2
Modell-Nr. auf dem Boden aussen ablesen (z.B. Mod. 414-1120.003) und mit der Bezeichnung des Bestandteile ergänzen. (Farb-angabe nicht notwendig).
(Alle Gehäuse, die aussen noch keine Modell-Nr. tragen, sind nach Schema 1 zu behandeln.)

Allgemeine Hinweise

Auf den meisten Gehäusen 100 % sind unter anderem 2 bzw. 4 sechsstellige Nummern eingraviert. Bei diesen handelt es sich um Patent-Nummern, die nicht als Bestellnummern dienen können.



Liste pour la détermination du No de la boîte


List for determination of case No

Liste zur Ermittlung der Gehäuse-Nr.


Schéma pour l'exécution
Schema for execution
Schema für Ausführung

- 110X = Chrom verchromt
- 111X = Profectus
- 112X = Acier Stuhl Stahl
- 123X = " & jaune 20 M Gold plated yellow 20 M Vergoldest, gelb 20 M
- 125X = Plat. jaune 40 M Gold plated yellow 40 M Vergoldest, gelb 40 M
- 133X = Plat. rose 20 M Gold plated red 20 M Vergoldest, rot 20 M











No de la boîte Case No Gehäuse Nr.	Type	Type	Type	Type	Type	No de la boîte Case No Gehäuse Nr.	Type	Type	Type	Type	Type	Mod. Mod.	(sur fond ext.) (on case ext.)	(auf Boden auss.) (on case inside)	No de boîte Case No Gehäuse Nr.
100 397	24.5	I	2.50	2713	x3100	x6100	x7100	146 452	34	II	2.00	2753	x3134	x6134	x7134
101 347	25	I	2.50	2718	x3101	x6100	x7100	147 436	34	II	2.00	2765	x3133	x6108	x7147
102 347	25.5	I	2.50	2718	x3102	x6100	x7100	148 437	34	II	2.00	2765	x3133	x6148	x7148
103 371	30	I	2.50	2724	x3103	x6103	x7103	149 429	22	II	2.00	2788	x3128	x6149	x7149
104 371	30	II	2.50	2724	x3103	x6103	x7103	150 431	20	II	2.00	2779	x3150	x6150	x7150
105 371	33	I	2.50	2724	x3105	x6103	x7103	151 439	22	II	2.00	2791	x3128	x6151	x7151
106 372	33	I	2.50	2726	x3103	x6106	x7106	152 450	24	II	2.00	2786	x3128	x6152	x7152
107 372	33	II	2.50	2726	x3103	x6107	x7106	153 451	24	II	2.00	2786	x3128	x6153	x7153
108 372	34	II	2.50	2726	x3108	x6100	x7100	154 465	22	II	2.00	2791	x3128	x6154	x7154
109 372	35	I	2.50	2726	x3109	x6109	x7108	155 424	34	II	2.00	2773	x3137	x6155	x7133
110 372	35	II	2.50	2726	x3109	x6108	x7108	156 423	34	II	2.00	2773	x3137	x6156	x7156
111 372	37	I	2.50	2768	x3109	x6111	x7111	157 469	25	II	2.00	2788	x3142	x6157	x7157
112 373	25	I	2.50	2713	x3101	x6100	x7100	158 470	34	II	2.00	2765	x3133	x6108	x7147
113 373	25.5	I	2.50	2713	x3102	x6100	x7100	159 471	34	II	2.00	2765	x3133	x6148	x7148
114 375	33	I	2.50	2725	x3105	x6103	x7103	160 469	22	II	2.00	2788	x3150	x6149	x7149
115 377	33	I	2.50	2727	x3115	x6106	x7115	161 472	22	II	2.00	2794	x3150	x6161	x7161
116 400	30	I	2.50	2724	x3103	x6103	x7103	162 473	22	II	2.00	2794	x3150	x6161	x7161
117 400	30	II	2.50	2724	x3103	x6103	x7103	163 400	33	II	2.00	2724	x3163	x6163	x7132
118 401	33	I	2.50	2726	x3103	x6106	x7106	164 414	34.5	II	2.00	2777	x3133	x6164	x7164
119 401	33	II	2.50	2726	x3103	x6107	x7106	165 430	34.5	II	2.00	2777	x3133	x6165	x7165
120 401	34	II	2.50	2726	x3108	x6108	x7108	167 471	33.5	II	2.00	2765	x3166	x6167	x7167
121 401	35	I	2.50	2726	x3109	x6109	x7108	169 471	34.5	II	2.00	2765	x3133	x6169	x7169
122 401	35	II	2.50	2726	x3109	x6108	x7108	170 471	34.5	II	2.00	2765	x3133	x6170	x7170
123 420	33	I	2.50	2767	x3103	x6107	x7123	171 470	34.5	II	2.00	2765	x3133	x6171	x7168
124 420	33	II	2.50	2767	x3103	x6107	x7123	172 414	32	II	2.00	2795	x3137	x6172	x7172
125 420	34	II	2.50	2767	x3106	x6125	x7125	173 430	32	II	2.00	2795	x3137	x6173	x7173
126 420	35	II	2.50	2767	x3108	x6125	x7125	174 424	34.5	II	2.00	2773	x3137	x6174	x7174
127 420	37	II	2.50	2769	x3126	x6127	x7111	175 475	24	II	2.00	2786	x3128	x6152	x7152
128 422	25	II	2.00	2718	x3128	x6128	x7100	176 476	24	II	2.00	2786	x3128	x6153	x7153
129 423	25	II	2.00	2771	x3128	x6128	x7100	177 477	34.5	II	2.00	2796	x3163	x6177	x7177
130 430	33	II	2.00	2777	x3133	x6130	x7130	178 467	20	II	2.00	2793	x3150	x6178	x7178
131 430	34	II	2.00	2777	x3133	x6131	x7135	179 473	22	II	2.00	2794	x3150	x6179	x7179
132 401	33	II	2.00	2726	x3130	x6107	x7132	180 469	25	II	2.00	2788	x3180	x6180	x7160
133 401	34	II	2.00	2726	x3133	x6108	x7133	181 478	34.5	II	2.00	2799	x3163	x6177	x7177
134 441	34	II	2.00	2753	x3134	x6134	x7134	182 414	33.5	II	2.00	2777	x3166	x6182	x7182
135 414	33	II	2.00	2777	x3133	x6135	x7123	183 430	33.5	II	2.00	2777	x3166	x6167	x7183
136 414	34	II	2.00	2777	x3133	x6108	x7136	184 468	20	II	2.00	2793	x3150	x6184	x7184
137 430	33	II	2.00	2777	x3137	x6130	x7130	185 473	22	II	2.00	2794	x3180	x6185	x7180
138 414	33	II	2.00	2777	x3137	x6135	x7123	186 479	33.5	II	2.00	2799	x3166	x6186	x7186
140 400	21.5	IIa	2.00	2724	x3137	x6140	x7103	187 915	34.5	II	2.00	2800	x3187	x6170	x7170
141 412	21.5	II	2.00	2776	x3130	x6141	x7103	188 476	25	II	2.00	2786	x3188	x6188	x7180
142 414	35	II	2.00	2777	x3142	x6108	x7136	189 475	25	II	2.00	2786	x3188	x6190	x7180
143 401	33	IIa	2.00	2726	x3137	x6107	x7132	190 482	34.5	II	2.00	2799	x3163	x6177	x7177
144 415	28.5	IIa	2.00	2776	x3130	x6144	x7144	191 916	34.5	II	2.00	2804	x3187	x6170	x7170



Ancien système - Old system - Altes System



Système actuel - Today's system - Heutiges System

No de la boîte - Case Nr. Gehäuse Nr.	 mm.	Type: Typ:	 mm.	 Cal. Kal.							
100 297	24,5	I	2,50	297	2713	x 2100	x 3100	x 4100	x 2100	x	
101 367	25	I	2,50	367	2718	x 2100	x 3101	x 4100	x 3101	x	
102 367	25,5	I	2,50	367	2718	x 2102	x 3102	x 4100	x 2102	x	
103 371	30	I	2,50	371	2724	x 2103	x 3103	x 4100	x 2103	x 6103	x 7103
104 371	30	II	2,50	371	2724	x 2104	x 3103	x 4100	x 2103	x 6107	x 7103
105 371	33	I	2,50	371	2724	x 2105	x 3105	x 4100	x 2105	x 6103	x 7103
106 372	33	I	2,50	372	2726	x 2106	x 3103	x 4100	x 2103	x 6106	x 7106
107 372	33	II	2,50	372	2726	x 2107	x 3103	x 4100	x 2103	x 6107	x 7106
108 372	34	II	2,50	372	2726	x 2108	x 3108	x 4100	x 2108	x 6108	x 7108
109 372	35	I	2,50	372	2726	x 2109	x 3109	x 4100	x 2109	x 6109	x 7108
110 372	35	II	2,50	372	2726	x 2109	x 3109	x 4100	x 2109	x 6108	x 7108
111 372	37	I	2,50	372	2768	x 2111	x 3109	x 4100	x 2109	x 6111	x 7111
112 373	25	I	2,50	373	2713	x 2112	x 3101	x 4100	x 2101	x 6100	x 7100
113 373	25,5	I	2,50	373	2713	x 2113	x 3102	x 4100	x 2102	x 6100	x 7100
114 375	33	I	2,50	375	2725	x 2105	x 3105	x 4100	x 2105	x 6103	x 7103
115 377	33	I	2,50	377	2727	x 2115	x 3115	x 4100	x 2115	x 6106	x 7115
116 400	30	I	2,50	400	2724	x 2103	x 3103	x 4100	x 2103	x 6103	x 7103
117 400	30	II	2,50	400	2724	x 2104	x 3103	x 4100	x 2103	x 6103	x 7103
118 401	33	I	2,50	401	2726	x 2106	x 3103	x 4100	x 2103	x 6106	x 7106
119 401	33	II	2,50	401	2726	x 2107	x 3103	x 4100	x 2103	x 6107	x 7106
120 401	34	II	2,50	401	2726	x 2108	x 3108	x 4100	x 2108	x 6108	x 7108
121 401	35	I	2,50	401	2726	x 2109	x 3109	x 4100	x 2109	x 6109	x 7108
122 401	35	II	2,50	401	2726	x 2109	x 3109	x 4100	x 2109	x 6108	x 7108
123 420	33	I	2,50	420	2767	x 2123	x 3103	x 4100	x 2103	x 6107	x 7123
124 420	33	II	2,50	420	2767	x 2124	x 3103	x 4100	x 2103	x 6107	x 7123
125 420	34	II	2,50	420	2767	x 2125	x 3108	x 4100	x 2108	x 6125	x 7125
126 420	35	II	2,50	420	2767	x 2126	x 3126	x 4100	x 2126	x 6125	x 7125
127 420	37	II	2,50	420	2769	x 2111	x 3126	x 4100	x 2126	x 6127	x 7111
128 422	25	II	2,00	422	2718	x 2128	x 3128	x 4101	x 2128	x 6128	x 7100
129 423	25	II	2,00	423	2771	x 2128	x 3128	x 4101	x 2128	x 6128	x 7100
130 430	33	II	2,00	430	2777	x 2130	x 3130	x 4101	x 2130	x 6130	x 7130
131 430	34	II	2,00	430	2777	x 2131	x 3131	x 4101	x 2131	x 6131	x 7131
132 401	33	II	2,00	401	2726	x 2130	x 3130	x 4101	x 2130	x 6107	x 7132
133 401	34	II	2,00	401	2726	x 2133	x 3133	x 4101	x 2133	x 6108	x 7133
134 441	34	II	2,00	441	2753	x 2131	x 3134	x 4101	x 2134	x 6134	x 7134
135 414	33	II	2,00	414	2777	x 2130	x 3130	x 4101	x 2130	x 6135	x 7123
136 414	34	II	2,00	414	2777	x 2131	x 3131	x 4101	x 2131	x 6108	x 7136
137 430	33	II	2,00	430	2777	x 2137	x 3137	x 4101	x 2137	x 6130	x 7130
138 414	33	II	2,00	414	2777	x 2137	x 3137	x 4101	x 2137	x 6135	x 7123
140 400	29,5	IIa	2,00	400	2724	x 2140	x 3137	x 4101	x 2137	x 6140	x 7103

Toutes les boîtes encore sans gravure intérieure, peuvent être identifiées d'après les colonnes •

All cases still without engraved numbers on the inside of case back can be identified by columns •

Alle Schalen mit innen noch ungravierten Böden können nach den Kolonnen • identifiziert werden

Pour les cadrans avec hauts reliefs commander des verres spéciaux (par ex. no. x 7147 spéc.)

For dials with high relief figures please order special glasses (for instance: No. x 7147 spec.)

Für Zifferblätter mit hohen Reliefzeichnungen Spezialgläser bestellen (z. B. No. x 7147 Spez.)

No de la boîte - Case Nr.

Guhause Nr.



mm

•

Type:

Typ:

•



mm.

•



Kal.

•



141-413	29.5	II	2.00	413	2776	x 3100	x 3130	x 3101	x 5130	x 6141	x 7103
142-414	35	II	2.00	414	2777	x 3102	x 3142	x 3101	x 5132	x 6108	x 7136
143-401	33	IIa	2.00	401	2726	x 3107	x 3137	x 3101	x 5137	x 6107	x 7132
144-415	29.5	II	2.00	415	2776	x 3100	x 3130	x 3101	x 5130	x 6144	x 7144
145-414	34	II	2.00	414	2777	x 3105	x 3131	x 3101	x 5131	x 6135	x 7123
146-452	34	II	2.00	452	2753	x 3101	x 3134	x 3101	x 5134	x 6134	x 7134
147-436	34	II	2.00	436	2765	x 3101	x 3133	x 3101	x 5133	x 6108	x 7147
148-437	34	II	2.00	437	2765	x 3101	x 3133	x 3101	x 5133	x 6148	x 7148
149-429	22	II	2.00	429	2788	x 3109	x 3128	x 3101	x 5128	x 6149	x 7149
150-431	20	II	2.00	431	2779	x 3110	x 3150	x 3150	x 5130	x 6150	x 7150
151-439	22	II	2.00	439	2791	x 3109	x 3128	x 3101	x 5128	x 6151	x 7151
152-450	24	II	2.00	450	2786	x 3152	x 3128	x 3101	x 5128	x 6152	x 7152
153-451	24	II	2.00	451	2786	x 3152	x 3128	x 3101	x 5128	x 6153	x 7153
154-465	22	II	2.00	465	2791	x 3109	x 3128	x 3101	x 5128	x 6154	x 7154
155-424	34	II	2.00	424	2773	x 3155	x 3137	x 3101	x 5137	x 6155	x 7133
156-425	34	II	2.00	425	2773	x 3155	x 3137	x 3101	x 5137	x 6156	x 7156
157-469	25	II	2.00	469	2788	x 3157	x 3142	x 3101	x 5142	x 6157	x 7157
158-470	34	II	2.00	470	2765	x 3131	x 3133	x 3101	x 5133	x 6108	x 7147
159-471	34	II	2.00	471	2765	x 3131	x 3133	x 3101	x 5133	x 6148	x 7148
160-469	22	II	2.00	469	2788	x 3150	x 3150	x 3150	x 5130	x 6149	x 7149
161-472	22	II	2.00	472	2794	x 3150	x 3150	x 3150	x 5130	x 6161	x 7161
162-473	22	II	2.00	473	2794	x 3150	x 3150	x 3150	x 5130	x 6161	x 7161
163-400	33	II	2.00	400	2724	x 3153	x 3163	x 3101	x 5133	x 6163	x 7132
164-414	34.5	II	2.00	414	2777	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6164	x 7164
165-430	34.5	II	2.00	430	2777	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6165	x 7165
166-470	33.5	II	2.00	470	2765	x 3156	x 3166	x 3101	x 5136	x 6166	x 7166
167-471	33.5	II	2.00	471	2765	x 3156	x 3166	x 3101	x 5136	x 6167	x 7167
168-470	34.5	II	2.00	470	2765	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6168	x 7168
169-471	34.5	II	2.00	471	2765	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6169	x 7169
170-471	34.5	II	2.00	471	2765	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6170	x 7170
171-470	34.5	II	2.00	470	2765	x 3154	x 3133	x 3101	x 5133	x 6171	x 7168
172-414	32	II	2.00	414	2795	x 3172	x 3137	x 3101	x 5137	x 6172	x 7172
173-430	32	II	2.00	430	2795	x 3172	x 3137	x 3101	x 5137	x 6173	x 7173

When ordering crowns(buttons)
please state colour, i.e. steel,
yellow or pink, followed by
the part number. Also if you
require calendar glass put an
'L' after the part number thus,
Glass for case reference:-
I37430 number of glass X7I30L

Pour les cadrans avec hauts reliefs commander des verres spéciaux
(par ex. no. x 7147 spec.)

For dials with high relief figures please order special glass-s (for instance:
No. x 7147 spec.)

Für Zifferblätter mit hohen Reliefzahlen Spezialgläser bestellen (z. B.
No. x 7147 Spec.)

Instructions pour la commande

Schéma 1. Lire le numéro de la boîte à l'intérieur du fond (ex. 334 523). D'après cette liste ajouter le numéro de la fourniture (ex. x4333), compléter si besoin avec la couleur.

Schéma 2. Le numéro du modèle est à lire à l'extérieur du fond (ex. 523.5120.614) et compléter avec la désignation de la fourniture.

Instructions for ordering

Schema 1. The case number is engraved inside the case back (e.g. 334 523). The part can be found on this list (e.g. x4333). State colour where necessary.

Schema 2. Quote model number to be found on the outside of the case back (e.g. 523.5120.614). To complete, give description of the part.

Instruktionen zum Bestellen

Schema 1. Gehäuse-Nr. im Boden innen ablesen (z.B. 334 523). Nach dieser Liste Bestellanummer ermitteln (z.B. x4333) und wo notwendig mit Farbangabe ergänzen.

Schema 2. Modell-Nr. auf dem Boden aussen ablesen (z.B. 523.5120.614) und mit Bezeichnung des Bestandteils ergänzen.

Instructions pour la commande				Instructions for ordering				Instruktionen zum Bestellen										
No. dans fond int.	No du modèle sur le fond ext.	Type de remont.	Couronne avec tige	Couronne crown only	Réhaut Baguette	Verre	Lunette	Joint	No. dans fond int.	No du modèle sur le fond ext.	Type de remont.	Couronne avec tige	Couronne crown only	Réhaut Baguette	Verre	Lunette	Joint	
No. inside case back	Model-Nr. on the back, outside	Winding stem	Crown with stem	Crown only	Flange Ring	Glass	Bezel	Gasket	No. inside case back	Model-Nr. on the back, outside	Winding stem	Crown with stem	Crown only	Flange Ring	Glass	Bezel	Gasket	
Nr. im Boden in.	Modell-Nr. auf Boden, aussen	Aufzugswelle	Krone mit Welle	Krone allein	Höher, Spann.	Glas	Lönnette	Dichtung	Nr. im Boden in.	Modell-Nr. auf Boden, aussen	Aufzugswelle	Krone mit Welle	Krone allein	Höher, Spann.	Glas	Lönnette	Dichtung	
300 429		2788	x3300	-	-	x7300	-	-	330 482	482.XXXX.611	2799	x3300	-	-	x7300	-	-	x9330
301 469		2788	x3300	-	-	x7300	-	-	331 482	482.XXXX.303	2799	x3163	-	-	x3118	x8318	-	-
302 471	471.XXXX.602	2765	x3302	-	-	x7302	x8302	x9302	332 482	482.XXXX.613	2799	x3186	-	-	x3332	-	-	-
303 474	474.XXXX.601	2796	x3303	-	-	x6303	x7303	-	333 482	482.XXXX.614	F.H. 401	-	x4333	x6333	x7333	x8333	x9330	
304 477	477.XXXX.301	2796	x3304	-	-	x7304	x8304	-	334 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
305 471	471.XXXX.302	2765	x3180	-	-	x7304	x8304	-	334 523	523.XXXX.614	2814	-	x4333	x6333	x7333	x8333	x9330	
306 479	479.XXXX.601	2799	x3303	-	-	x6303	x7303	-	335 523	523.XXXX.615	2814	-	x4333	x6334	x7334	x8334	x9330	
307 478	478.XXXX.301	2799	x3304	-	-	x6304	x7304	-	336 485	485.XXXX.606	2808	x3187	-	-	x7336	-	-	-
309 47	473.XXXX.900	2793	x3309	-	-	x6309	x7309	-	337 902	902.XXXX.619	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
310 801	801.XXXX.303	2775	-	x4310	-	x7310	x6510	x9310	338 485	485.XXXX.606	2808	x3187	-	-	x6321	x7321	-	-
311 801	801.XXXX.303	2775	-	x4310	-	x7310	x6510	x9310	339 902	902.XXXX.618	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
312 801	801.XXXX.304	2775	-	x4310	-	x7310	x6510	x9310	340 902	902.XXXX.403	2819	x3340	-	-	x6340	x7340	-	x9340
313 072	72.XXXX.602	2798	x3313	-	-	x6313	x7313	-	341 485	485.XXXX.611	2808	x3343	-	-	x7343	-	-	-
314 276	76.XXXX.602	2798	x3313	-	-	x6313	x7313	-	342 522	522.XXXX.620	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
315 473	73.XXXX.605	2794	x3315	-	-	x515	x7315	x8315	343 485	485.XXXX.611	2808	x3180	-	-	x7344	-	-	-
316 023	023.XXXX.900	2798	x3316	-	-	x6316	x7316	x8316	344 900	900.XXXX.618	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
317 491	471.XXXX.605	2765	x3317	-	-	x5517	x7317	x8317	345 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
318 471	471.XXXX.303	2765	x3133	-	-	x6318	x7318	x8318	346 900	900.XXXX.618	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
319 178	478.XXXX.303	2799	x3163	-	-	x6319	x7318	x8318	347 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
320 915	915.XXXX.606	2800	x3163	-	-	x6320	x7320	-	348 900	900.XXXX.618	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
321 473	473.XXXX.606	2794	x3187	-	-	x6321	x7321	-	349 522	522.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
322 73	734.XXXX.900	2801	x3322	-	-	x6322	x7322	x8322	350 485	485.XXXX.611	2808	x3343	-	-	x7343	-	-	-
323 74	734.XXXX.900	2801	x3323	-	-	x6322	x7323	-	351 485	485.XXXX.611	2808	x3343	-	-	x7343	-	-	-
324 77	733.XXXX.608	2801	x3323	-	-	x6320	x7320	-	352 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
325 716	916.XXXX.606	2804	x3163	-	-	x6320	x7320	-	353 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
326 716	916.XXXX.606	2804	x3163	-	-	x6320	x7320	-	354 900	900.XXXX.618	2819	x3337	-	-	x6337	x7337	-	x9337
327 916	916.XXXX.400	2813	x4327	-	-	x4527	x7327	x8327	355 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
328 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	356 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
329 482	482.XXXX.402	2799	x3329	-	-	x6328	x7327	-	357 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
330 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	358 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
331 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	359 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
332 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	360 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
333 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	361 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
334 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	362 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
335 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	363 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
336 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	364 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
337 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	365 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
338 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	366 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
339 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	367 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
340 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	368 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
341 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	369 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
342 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	370 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
343 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	371 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
344 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	372 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
345 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	373 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
346 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	374 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
347 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	375 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
348 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	376 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
349 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	377 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
350 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	378 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
351 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	379 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
352 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	380 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
353 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	381 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
354 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	382 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
355 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	383 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
356 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	384 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
357 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	385 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
358 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	386 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
359 482	482.XXXX.401	2799	x3328	-	-	x6328	x7327	-	387 523	523.XXXX.611	2806	x3338	-	-	x7330	-	-	x9330
360																		

